

Pentagram 4 Light Drum

F3052/4 **1.1**

FEISS®

EST. 1955

Chandelier

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for dry locations only.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Feed the cord through the threaded pipe and screw it to the top of the socket assembly.
- 2** Feed the cord through the pipe cover, top cover, washer, shade, bottom cover, pipe cover, top cover and fixture loop (in that order), then slide them all onto the threaded pipe and secure them in place by screwing the fixture loop onto the pipe.
- 3** Install the candle tubes over each socket.
- 4** Install the candle followers on top of the candle covers.
- 5** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 6** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto the junction box.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé, selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.




- 1** Passer le cordon dans le tube fileté et visser vers le haut de l'ensemble de douille.
- 2** Passer le cordon dans le couvercle de tuyau, couvercle supérieur, rondelle, abat-jour, le couvercle inférieur, couvercle de tuyau, le couvercle supérieur et boucle de luminaire (dans cet ordre), puis faites-les glisser tout sur le tuyau fileté et fixez-les en place par vissage de la boucle de luminaire sur le tuyau.
- 3** Installez les tubes de bougie sur le douilles.
- 4** Installez les adeptes de bougie sur le dessus des tubes de bougie.
- 5** Visser les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de le luminaire pour obtenir des informations de Max Puissance.
- 6** Suivez les instructions d'installation de suppléments fermés pour l'installation électrique et appareil sur une boîte de jonction.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

IA



- 1** Pase el cable a través de la tubo roscado y atornillarlo a la parte superior de la asamblea de enchufe.
- 2** Pase el cable a través de la cubierta del tubo, la cubierta superior, la arandela, pantalla, cubierta inferior, cubierta del tubo, la cubierta superior y bucle de la lámpara (en ese orden), a continuación, deslice a todos en el tubo roscado y fijarlos en su lugar atornillando el bucle de la lámpara sobre el tubo.
- 3** Instale los tubos de las velas sobre cada enchufe.
- 4** Instale los seguidores del tubo en la parte superior de los tubos de la vela.
- 5** Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Max Potencia.
- 6** Siga las instrucciones de instalación de suplementos cerrados para la instalación eléctrica y el accesorio sobre la caja de conexiones.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2015 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company